



# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## LRM1040/00 OS Mov Det Ip44 180Dgr


Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

### Produkt Daten

Produkt Daten		Anzahl pro Verpackung	
Bestell-Produktname	LRM1040/00 OS Mov Det IP54 240 dgr	ANZAHL PRO VERPACKUNG	1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1040/00 OS Mov Det Ip44 180Dgr	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291225737
Gesamt-Produktcode	871829122573700	Zähler - Pakete pro Außenkarton	36
Bestellcode	22573700	EAN Umverpackung	8718291225744
Material-Nr. (12NC)	913700350903		

# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## Abmessungsskizzen



### Product

LRM1040/00 OS Mov Det IP54 240 dgr

