



OccuSwitch Wireless

LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor

Широкая линейка беспроводных датчиков движения для управления помещением площадью 20 – 25 кв. м. Работают от батареек со средним сроком службы 8 – 10 лет. Активатор может переключать любую нагрузку до 6 А и может размещаться на потолке или в коридоре. Беспроводный OccuSwitch WireLess выключит освещение в помещении или на территории, если там не будет людей, экономя, таким образом, до 30% электроэнергии. Съемный разъем для подключения к сети питания обеспечивает простоту установки. Отдельно заказываемые кабели Wieland и CEE ее еще более простой, быстрой и беспроblemной. В одну параллельную сеть можно объединить до 10 датчиков и/или исполнительных устройств. Максимальное расстояние между датчиком и исполнительным устройством составляет 10 метров (в зависимости от области применения). В связи с расширенной функциональностью OccuSwitch Wireless (большее количество датчиков и взаимодействие с беспроводной линейкой ActiLume), все беспроводные устройства должны быть одной версии (LRM/LRA/LLC XXXX/ 10 или выше).

Данные о продукции

Данные об изделии			
Название продукта для заказа	LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor	Нумератор — количество на упаковку	1
Полное название продукта	LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor	EAN/UPC — продукт/короб	8718291250616
Полный код продукта	871829125061600	Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Код заказа	913700351603	EAN/UPC — короб	8718291250623
Материал № (12NC)	913700351603		