



OccuSwitch Wireless

LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor

Ένα μεγάλο εύρος ασύρματων αισθητήρων με ανίχνευση κίνησης για τον έλεγχο επιφάνειας 20-25 m2. Λειτουργία μέσω μπαταρίας, με τυπική διάρκεια ζωής 8-10 έτη. Ο ενεργοποιητής μπορεί να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως 6 A και μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή ή στο διάδρομο. Η σειρά OccuSwitch Wireless διαθέτει τη δυνατότητα σβήσιματος των φωτών σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι, επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος. Ένα αποσπώμενο φως καλωδίωσης δικτύου επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση. Υπάρχουν διαθέσιμα καλώδια Wieland και CEE για ακόμα πιο εύκολη, γρήγορη και απροβλημάτιστη εγκατάσταση. Είναι δυνατός ο συνδυασμός έως και 10 αισθητήρων ή/και ενεργοποιητών σε ένα παράλληλο δίκτυο. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του ενεργοποιητή είναι 10 μέτρα (ανάλογα με την εφαρμογή). Με το εκτεταμένο εύρος της λειτουργικότητας OccuSwitch Wireless (αυξημένος αριθμός αισθητήρων και διασταυρούμενη λειτουργία με την ασύρματη σειρά ActiLume), όλες οι ασύρματες συσκευές πρέπει να είναι της ίδιας έκδοσης (LRM/LRA/LLC XXXX/10 ή μεταγενέστερης).

δεδομένα Προϊόντων

Στοιχεία προϊόντος		Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291250630
Πλήρες όνομα προϊόντος	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
Full EOC	871829125063000	EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291250647
Κωδικός παραγγελίας	25063000		
Αρ. υλικού (12NC)	913700351803		
Τοπικός κωδικός	LRM1775/00/OS		