



OccuSwitch Wireless

LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor

La famille OccuSwitch Wireless se compose de capteurs et d'un boîtier relais sans fil. Elle permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie en éteignant tout simplement les luminaires dans les espaces qui ne sont plus occupés. Fonctionnement sur batterie avec une durée de vie moyenne de 8 à 10 ans. L'actionneur peut commuter toute charge jusqu'à 6 A et peut être installé au plafond ou dans un couloir. La solution est conçue pour couvrir une zone de 20 à 25 m² mais celle-ci peut être étendue à 160 m² par l'ajout de capteurs supplémentaires. Il est possible de combiner jusqu'à 10 capteurs et/ou actionneurs sur un réseau parallèle. La distance maximale entre le capteur et l'actionneur est de 10 mètres (selon l'application). Un connecteur de câblage réseau amovible facilite l'installation. Des câbles Wieland et CEE séparés sont disponibles pour une installation encore plus aisée, rapide et sûre. Avec la gamme étendue de fonctionnalités d'OccuSwitch Wireless (nombre supérieur de capteurs et interopérabilité avec la gamme sans fil ActiLume), tous les dispositifs sans fil doivent être de la même version (LRM/LRA/LLC XXXX/10 ou supérieure).

Données du produit

Données du produit		Numérateur - Quantité par kit	
Nom du produit de la commande	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor		1
Nom de produit complet	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	Code EAN - Produit/Boîte	8718291250630
Full EOC	871829125063000	Conditionnement par carton	20
Code de commande	913700351803	EAN/UPC - Boîte	8718291250647
Code 12NC	913700351803		