



OccuSwitch Wireless

LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor

Bezprzewodowy czujnik z detektorem ruchu, umożliwiający kontrolowanie obszaru o powierzchni od 20 do 25 m². Zasilany z baterii, typowy okres eksploatacji — od 8 do 10 lat. Mechanizm aktywacyjny może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6A; można go umieścić na suficie lub w korytarzu. Przełącznik OccuSwitch Wireless wyłączy światła w pomieszczeniu opuszczonym przez ludzi, redukując zużycie energii nawet o 30%. Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwość instalacji. Osobno dokupić można przewody Wieland i CEE, które umożliwiają łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. W jedną równoległą sieć można połączyć do 10 czujników i/lub mechanizmów aktywacyjnych. Maksymalna odległość między czujnikiem a mechanizmem aktywacyjnym wynosi 10 metrów (zależnie od konfiguracji)

Dane produktu

Dane techniczne produktu		Numerator - Quantity Per Pack	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291250630
Pełna nazwa produktu	LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	Numerator - Packs per outer box	20
Full EOC	871829125063000	EAN/UPC – Opakowanie	8718291250647
Kod zamówienia	25063000		
Materiał Nr (12NC)	913700351803		