



Interact Ready Sensoren und Zubehör

LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm

Das Zubehör zur Ansteuerung von Innenbeleuchtungen besteht aus zahlreichen Sensoren. Mit Hilfe der Tastsensoren, Bewegungs- und Präsenzmelder können Sie ihre Beleuchtung komfortable manuell oder automatisch steuern.

Produkt Daten

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LRH8600/00 Surface mounting box for dimm
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm
Gesamt-Produktcode	871829170132300
Bestellcode	70132300
Material-Nr. (12NC)	913700358403

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291701323
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8718291701330