



OccuSwitch Classic

LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre pouvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRH8600/00 Surface mounting box for dimm
Nom de produit complet	LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm
Code EOC	871829170132300
Code de commande	70132300
Code 12NC	913700358403

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291701323
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291701330