



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN


Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produktinformationen		Anzahl pro Verpackung	
Bestell-Produktname	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN		1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696442258
Gesamt-Produktcode	871869644225800	Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestellcode	44225800	EAN Umverpackung	8718696442265
Material-Nr. (12NC)	913700359603		

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



Product

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN

