



OccuSwitch

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN


Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement avec interrupteur intégré. Il permet d'éteindre les lumières dans une pièce ou un espace laissé vide et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter toute charge de plus de 6 A et contrôler une zone comprise entre 20 et 25 m². Un connecteur réseau amovible permet d'installer et de monter l'OccuSwitch au plafond très facilement

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN
Nom de produit complet	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN
Full EOC	871869644225800
Code de commande	913700359603
Code 12NC	913700359603

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696442258
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8718696442265

Schéma dimensionnel



Product

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN