



OccuSwitch

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN


The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym przełącznikiem. Potrafi wyłączać światło w pomieszczeniu lub. na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez ostatnią osobę, obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%. Przełącznik OccuSwitch może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6 A oraz kontrolować pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25 m². Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwy montaż przełącznika OccuSwitch na suficie. Dostępny jest osobny przewód Wieland umożliwiający łatwy, szybki i bezproblemowy montaż

Dane produktu

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Pełna nazwa produktu	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Full EOC	871869644227200
Kod zamówienia	44227200
Materiał Nr (12NC)	913700359703

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696442272
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696442289

Rysunki techniczne



Product

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN