



OccuSwitch

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN


O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.

Dados do produto

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Nome do produto completo	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Full EOC	871869644227200
Descrição do código local	SENSOR LRM1033/00OSMOVDETSWIT2WWRDIN
Código de encomenda	913700359703
Nº do material (12NC)	913700359703
Código local	913700359703

Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696442272
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718696442289

Desenho dimensional



Product
LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN