



OccuSwitch

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN


OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Полное название продукта	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN
Полный код продукта	871869644227200
Код заказа	913700359703
Материал № (12NC)	913700359703

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696442272
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696442289

Чертеж размеров



Product
LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN