



Аксессуары для осветительных приборов

LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext Sensor H513 N

Дополнительный датчик ActiLume G2 Indus H513 N на основе светильника может использоваться с контроллером ActiLume DALI gen2 (LLC1663).

Дополнительный датчик ActiLume G2 Indus H513 N на основе светильника может использоваться с контроллером ActiLume DALI gen2 (LLC1663).

Данные о продукции

Данные об изделии		Нумератор— упаковок на внешний короб	
Полный код продукта	871829178980200	Материал № (12NC)	913700362903
Название продукта для заказа	LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext Sensor H513 N	Вес нетто (шт.)	34,000 g
EAN/UPC — продукт	8718291789802		
Код заказа	913700362903		
Нумератор — количество на упаковку	1		