



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie.
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produktdaten			
Bestell-Produktname	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS	Anzahl pro Verpackung	1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696460290
Gesamt-Produktcode	871869646029000	Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestellcode	46029000	EAN Umverpackung	8718696460306
Material-Nr. (12NC)	913700366203		