



ActiLume 1-10V

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor

Jednotku ActiLume 1-10 V lze připojit k řídicímu vstupu 1-10 V DC předřadníku typu HF-R. Jednotka ActiLume 1-10 V je kalibrována pro použití ve standardní situaci s nainstalovanou intenzitou 600 lux a požadovanou intenzitou 500 lux

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor
Celý název výrobku	LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor
Full EOC	871869652494700
Objednací kód	52494700
Číslo materiálu (12NC)	913700369103

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696524947
Číslování SAP – balení v krabici	192
Pouzdro – EAN/UPC	8718696524961

Rozměrové výkresy

