



ActiLume 1-10V

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor

System ActiLume pracujący na napięciach 1-10 V można podłączać do wejść stateczników HF-R sterowanych prądem stałym w zakresie 1-10 V. System ActiLume pracujący na napięciach 1-10 V jest skalibrowany do użytku w standardowych warunkach przewidujących moc zainstalowaną 600 luksów i moc wymaganą 500 luksów

Dane produktu

Dane techniczne produktu		Numerator - Quantity Per Pack	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696524947
Pełna nazwa produktu	LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor	Numerator - Packs per outer box	192
Full EOC	871869652494700	EAN/UPC – Opakowanie	8718696524961
Kod zamówienia	52494700		
Materiał Nr (12NC)	913700369103		

Rysunki techniczne

