



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue; TL mini, TL-D, TL5 ve TL5c, PL-T/C ve PL-L/S lambalarla birlikte 25 W altındaki sistem güçleriyle kullanım için uygun maliyetli, güvenilir, kompakt, hafif ve yüksek frekanslı bir balasttır. HF-M Blue serisi sağlam tasarıma sahiptir, ilgili tüm uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve A2 enerji verimliliği endeksine (CELMA EEI) sahiptir. Balast öncelikle iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır. Dış mekan uygulamaları için, aydınlatma armatürü minimum ClassI olmalı ve su ve toza karşı yeterince korunmalıdır. Kurulum ayrıca, bu tür tipik kurulum ve uygulamada kabul edildiği gibi, herhangi bir yıldırım dalgalanmasına korunmalı veya diğer gerekli elektrik korumalarına sahip olmalıdır.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	230-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	60
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	Ekleme
Renk Giriş Terminalleri	Turuncu
Renk Çıkış Terminalleri	Gri
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	Ekleme
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	1,50 m
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 40 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	SH
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Onay İşaretleri	F İşareti CE İşareti VDE sertifikası CB Sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Tam ürün adı	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Tam ürün kodu	871150053638930
Sipariş kodu	53638930
Malzeme No. (12NC)	913700417966
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500536389
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50

HF-Matchbox Blue

EAN/UPC - Kutu

8711500536396

Boyutlu çizim



Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

