



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5c-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		T-kotelo, maksimi (suurin)		75 °C
Tulojännite	230–240 V	Mekaaniset tiedot ja runko		
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Runko	LH	
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Merkinnät ja luokitukset		
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	60	Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]	
Johdotus		Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä VDE-todistus CB-todistus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin	Tuotetiedot		
Väriin tuloliitäntä	Oranssi	Tilaustuotteen nimi	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	
Väriin lähtöliitäntä	Harmaa	Koko tuotenimi	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	
Lähtöliitäntä liitintyyppi	Liitin	Full EOC	871150053640230	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,50 m	Paikallisen koodin kuvaus	4026413	
Käyttölämpötila		Tilaukoodi	53640230	
Käyttölämpötila-alue	-10...40 °C	Tuotekoodi (12NC)	913700418066	

HF-Matchbox Blue

Paikallinen koodi	4026413
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500536402
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50

EAN/UPC – laatikko	8711500536419
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

