



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarter, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	60
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Farge på inngangsterminaler	Oransje
Farge på utgangsterminaler	Grå
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 °C til 40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	LH
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]

Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking VDE-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Fullstendig produktnavn	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053640230
Lokal kodebeskrivelse	3381141
Bestillingskode	53640230
Materialenr. (12NC)	913700418066
Lokal bestillingskode	3381141
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500536402
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500536419

HF-Matchbox Blue

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

