

PHILIPS

Lighting



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue; TL mini, TL-D, TL5 ve TL5c, PL-T/C ve PL-L/S lambalarla birlikte 25 W altındaki sistem güçleriyle kullanım için uygun maliyetli, güvenilir, kompakt, hafif ve yüksek frekanslı bir balasttır. HF-M Blue serisi sağlam tasarıma sahiptir, ilgili tüm uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve A2 enerji verimliliği endeksine (CELMA EEI) sahiptir. Balast öncelikle iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır. Dış mekan uygulamaları için, aydınlatma armatürü minimum ClassI olmalı ve su ve toza karşı yeterince korunmalıdır. Kurulum ayrıca, bu tür tipik kurulum ve uygulamada kabul edildiği gibi, herhangi bir yıldırım dalgalanmasına korunmalı veya diğer gerekli elektrik korumalarına sahip olmalıdır.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	230-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	60
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	Ekleme
Renk Giriş Terminalleri	Turuncu
Renk Çıkış Terminalleri	Gri
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	Ekleme
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	1,50 m
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 40 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	LH
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Onay İşaretleri	F İşareti CE işareti VDE sertifikası CB Sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Tam ürün adı	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Tam ürün kodu	871150053640230
Sipariş kodu	53640230
Malzeme No. (12NC)	913700418066
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500536402
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50

HF-Matchbox Blue

EAN/UPC - Kutu

8711500536419

Boyutlu çizim



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

