

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład
Złącza wejściowe (kolor)	Niebieski
Kolorowe złącza wyjściowe	Szary
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,5 m
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do 40°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	LH

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat VDE Certyfikat CB
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Pełna nazwa produktu	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Full EOC	871150093243330
Kod zamówienia	93243330
Materiał Nr (12NC)	913700419966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500932433
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500932457

HF-Matchbox Blue

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

