



HF-Matchbox Red

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	TL/TL5/PL-L
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	48
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,61
Ontsteektijd (max.)	0,92 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	2,9 W
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Rood
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Kabellengte van apparaat tot lamp	1,50 m

Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,30 m
Striplengte draad	8,0-9,0 mm
Doorsnede ingangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²

Systeemeigenschappen

Opgegeven VSA/lamp-vermogen	24 W
Opgegeven lampvermogen op PL-L	24 W
Systeemvermogen op PL-L	22,2 W
Lampvermogen op PL-L	19,3 W
Vermogensverlies op PL-L	2,9 W
Opgegeven lampvermogen op TL5	24 W
Systeemvermogen op TL5	22,7 W
Lampvermogen op TL5	19,8 W
Vermogensverlies op TL5	2,9 W

Temperatuur

T-omgeving (max.)	40 °C
T-omgeving (min.)	-10 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HF-Matchbox Red

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing SH

Werking op noodstroom

Batterijspanning lamponsteking 194-254 V

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie IP 20 [Ingress Protection 20]

Goedkeuringsmerktekens F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat

Productgegevens

Volledige productcode 871150091040030

Productnaam voor bestelling HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L
230-240V

EAN/UPC - Product 8711500910400

Bestelcode 91040030

Local Code HFMRED124SH


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 50

Materiaalnr. (12NC) 913700420666

Netto gewicht (per stuk) 0,041 kg

Maatschets



HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH	4,4 mm	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-L 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

