

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5c-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkötiedot		T-kotelo, maksimi (suurin)	
Tulojännite	230–240 V	75 °C	
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Mekaaniset tiedot ja runko	
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Runko	
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	159	LH	
Johdotus		Merkinnät ja luokitukset	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin	Suojausluokan koodi	
Värin tuloliitännät	Sininen	IP20 [Sormisuojaattu]	
Värin lähtöliitännät	Harmaa	Hyväksyntämerkit	
Lähtöliitännän liitintyyppi	Liitin	F-merkintä CE-merkintä VDE-todistus CB-todistus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,50 m	Tuotetiedot	
Käyttölämpötila		Tilaustuotteen nimi	
Käyttölämpötila-alue	-10...40 °C	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	
		Koko tuotenimi	
		HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	
		Full EOC	
		871150053680830	
		Paikallisen koodin kuvaus	
		4026406	
		Tilauskoodi	
		53680830	
		Tuotekoodi (12NC)	
		913700421366	

HF-Matchbox Blue

Paikallinen koodi	4026406
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500536808
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50

EAN/UPC – laatikko	8711500536815
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

