

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarter, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	101
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Farge på inngangsterminaler	Grå
Farge på utgangsterminaler	Grå
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 °C til 40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	LH
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]

Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking VDE-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Fullstendig produktnavn	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Full EOC	871150053682230
Lokal kodebeskrivelse	3381175
Bestillingskode	53682230
Materialenr. (12NC)	913700421766
Lokal bestillingskode	3381175
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500536822
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500536839

HF-Matchbox Blue

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

