

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue är ett ekonomiskt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Blue har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt har energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

### Produktdata


Allmän information		Kabellängd vid tjuvkoppling	
Lampotyp	TL/PL-S/PL-C	Kabellängd vid tjuvkoppling	0,30 m
Antal lampor	1 del/enhet	Skalningslängd för kabel	8,0-9,0 mm
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	101	Diameter för ingångsterminal	0,50-1,50 mm <sup>2</sup>
Automatisk återtändning	Yes	Genomsärning för utgångsterminal	0,50-1,50 mm <sup>2</sup>
Drift och elektricitet		Systemegenskaper	
Ingående spänning	230 till 240 V	Specificerad effekt för driftdon-lampa	14 W
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Systemeffekt med PL-S	14,1 W
Effektfaktor 100 % belastning (nom)	0,64	Specificerad lampeffekt med PL-S	14 W
Tändningstid (max)	0,5 s	Effektförlust med PL-S	2,2 W
Nätspänningsprestanda (AC)	-8% - +6%	Lampeffekt med PL-S	11,9 W
Nätspännings säkerhet (AC)	-10% - +10%	Systemeffekt med PL-C	14,6 W
Effektföruster (nom)	2,9 W	Specificerad lampeffekt med PL-C	14 W
		Effektförlust med PL-C	2,4 W
Kabalage		Lampeffekt med PL-C	12,2 W
Kopplingstypens ingångsterminaler	Insert	Lampeffekt med TL	11,8 W
Färgingångsterminaler	Grey	Specificerad lampeffekt med TL	14 W
Färgutgångsterminaler	Grey	Systemeffekt med TL	15,7 W
Kopplingstypens utgångsterminal	Insert	Temperatur	
Kabellängd från enhet till lampa	1,50 m	T-ambient (max)	40 °C
		T-ambient (min)	-10 °C

## HF-Matchbox Blue

T-Case max. (max)	75 °C
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Armaturhus	LH
<b>Nöddrift</b>	
Batterispänning vid lamptändning	194-254 V
<b>Användning och godkännande</b>	
IP-klassificering	IP 20 [ Ingress Protection 20]
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning VDE-certifikat CB-certifikat

<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150053682230
Beställningsproduktnamn	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
EAN/UPC – Produkt	8711500536822
Beställningsnummer	53682230
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	913700421766
Nettovikt (stycke)	0,036 kg

### Måttskiss



HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

