

HF-MatchboxRED

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Το HF-Matchbox Red είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με συστήματα κάτω από 25 W σε συνδυασμό με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Red διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και να προστατεύεται επαρκώς από νερό και σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	159
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Μαύρο
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Γκρι
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,50 m
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 °C έως +40 °C
Μείωση θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	SH
Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150093142930
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFMR109SH
Κωδικός παραγγελίας	93142930
Αρ. υλικού (12NC)	913700422866
Τοπικός κωδικός	HFMR109SH
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

HF-MatchboxRED

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500931429
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500931436

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

