




HF-Matchbox Red

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppilisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulajännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	159
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Väriin tuloliitäntä	Musta
Väriin lähtöliitäntä	Harmaa
Lähtöliitäntä liitintyyppi	Liitin
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,50 m
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-10...40 °C


T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SH
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Koko tuotenimi	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150093142930
Paikallisen koodin kuvaus	4025900
Tilauskoodi	93142930

HF-Matchbox Red

Tuotekoodi (12NC)	913700422866
Paikallinen koodi	4025900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500931429

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500931436

Mittapiirros



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

