




HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppilisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	101
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Väriin tuloliitäntä	Sininen
Väriin lähtöliitäntä	Harmaa
Lähtöliitäntä liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–25...50 °C


T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SH
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230–240V
Koko tuotenimi	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230–240V
Full EOC	871150093140530
Paikallisen koodin kuvaus	4025901
Tilauskoodi	93140530

HF-Matchbox Red

Tuotekoodi (12NC)	913700423266
Paikallinen koodi	4025901
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500931405

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500931412

Mittapiirros



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

