




HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	101
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Farge på inngangsterminaler	Blå
Farge på utgangsterminaler	Grå
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	SH

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
Fullstendig produktnavn	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V
Full EOC	871150093140530
Lokal kodebeskrivelse	3381130
Bestillingskode	93140530
Materialenr. (12NC)	913700423266
Lokal bestillingskode	3381130
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500931405
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500931412

HF-Matchbox Red

Målskisse



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

