



HF-Matchbox Red

HF-M RED 209 SH

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 73	
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Oranje
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	SH

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-M RED 209 SH
Volledige productnaam	HF-M RED 209 SH
Full EOC	871829115271200
Bestelcode	15271200
Materiaalnr. (12NC)	913700425866
Lokale code	HFMRED209SH
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291152712
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8718291152729

HF-Matchbox Red

Maatschets



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 209 SH	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	84,0 mm	40,0 mm

