



Núcleo y bobina (71A) MH ~GT~ 450 W

CORE & COIL HID MH BAL 1000W M47 QUAD C&C

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria de iluminación. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código Ansi	M47
Tipo de lámpara	1000W MH
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Tipo de circuito	CWA
Tipo de balasto	Magnetic HID
Modelo base	71A6592
Tamaño del núcleo	4 1/4 x 6 (2 Coil)
Número de catálogo del arrancador	NA
Clasificación de temperatura del arrancador	NA
Valor del condensador	24 MFD
Número de catálogo del condensador	MD2409000
Requisitos del condensador	480V
Clasificación de temperatura del condensador	90°C
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1,75 in
Altura del condensador	3,9 in
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120/208/240/277 V

Frecuencia de entrada	60 Hz
Corriente de entrada (circuito abierto)	4.5/2.7/2.3/2.2 A
Corriente de encendido (inicio)	7.8/4/3.7/3.2 A
Corriente de entrada (cortocircuito)	5.6-8.6/3.2-4.8/2.8-4.3/2.4-3.6 V
Corriente de cortocircuito secundario	5.2-6.4 A
Factor de balasto (nom.)	1
Factor de potencia (nom.)	0.90
Voltaje de circuito abierto	430 V
Corriente de entrada (nom.)	9/5.2/4.5/3.9 A A
Potencia de entrada (nom.)	1080 W
Potencia de lámpara nominal	1000 W

Cableado

Longitud de tira de cable	0.5 mm
Longitud de cable por color	12"
Tipo de cable	Stranded
Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	Determined by AWG used
Valor de fusible recomendado	20/15/10/10 A

Núcleo y bobina (71A) MH ~GT~ 450 W

Aprobación y aplicación


Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios)	385-475 V
Certificados disponibles	ULR
Prueba HiPot (1 minuto)	2000 V
Prueba HiPot (2 segundos)	2500 V
Clase de aislamiento UL	N(AC200°C)
Código de temperatura UL	1029A

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CORE & COIL HID MH BAL 1000W M47 QUAD C&C
-------------------------------	---

EAN/UPC - Producto	781087659250
Código de pedido	913700500651
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	913700500651
Peso neto (pieza)	9,041 kg

Plano de dimensiones



MH BAL 1000W M47 QUAD C&C

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 1000W M47 QUAD C&C	4,5 in	2,57 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

