



# Standard

## STANDARD MAG BALLAST (1) FC16T9 CIRCLINE 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	FC16T9
Nombre de lampes	1 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	RLCS140TPW
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Rapid Start
Facteur de crête (nom.)	1,5
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,5
Facteur de puissance (nom.)	0.53
Courant à l'entrée (nom.)	0.44 A
Puissance d'entrée (nom.)	28 W
Puissance nominale de la lampe	40 W


Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	30'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	-
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	-
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	R4
Dimensions du boîtier	6.5" x 1.94" x 1.38"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer

## Standard

Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (1) FC16T9 CIRCLINE 120V
EAN/CUP – Produit	781087081426

Code de commande	132035
Local Code	132035
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	913700501081
Poids net (pièce)	0,921 kg

## Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
STANDARD MAG BALLAST (1) FC16T9 CIRCLINE 120V	6,5 in	6 in	1,94 in	1,38 in

MAG BALLAST (1) FC16T9 CIRCLINE 120V

