



Postline (74P)

POSTLINE HID MH BAL 50W M110 120V POSTLINE

Lantern-type, post-top fixtures mounted on slender poles often require ballasts which fit in the poles. Postline ballasts include a special, elongated core and coil ballast encased and potted in a high temperature resin (Class H, 180°C max.) in cylindrical housings of a diameter to accommodate being placed within a 3" or 4" diameter pole.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M110
Type de lampe	MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	HX-PFC
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	74P5104
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.05 A
Courant à l'entrée (départ)	1 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	0.65-1.0 A
Courant secondaire (court-circuit)	0.70-0.90 A
Déviations à débit réglé	10%
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.83

Tension du circuit ouvert	260 V
Courant à l'entrée (nom.)	0.65 A A
Puissance d'entrée (nom.)	69 W
Puissance nominale de la lampe	50 W

Câblage

Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	20'
Valeur de fusible recommandée	3 A

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	74P
Dimensions du boîtier	12" x 2.55" x 2.55"

Approbation et utilisation

Test de tension du circuit ouvert (volts)	230-290 V
---	-----------

Postline (74P)


Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	POSTLINE HID MH BAL 50W M110 120V POSTLINE
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087009314
Code de commande	180967
Local Code	180967
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700506461
Poids net (pièce)	2,609 kg

Schéma dimensionnel



Product	B3	C1
POSTLINE HID 74P5104011P	2,55 in	12 in

MH BAL 50W M110 120V POSTLINE

