


Core & Coil (71A) MH ~GT~ 450W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used
Valeur de fusible recommandée	20/10/8 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	385-475 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	D/C/C
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029D

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 1000W M47 120/277/347V KIT
EAN/CUP – Produit	781087021958
Code de commande	191916
Local Code	191916
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700525709
Poids net (pièce)	10,156 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 1000W M47 120/277/347V KIT

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 1000W M47 120/277/347V KIT	4,5 in	2,8 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

