



Core & Coil (71A) MH 175W - 450W

CORE & COIL HID MH BAL 200W M136 QUAD KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M136
Type de lampe	200W MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	SUPER-CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A5692
Dimension du centre	3 X 4 (2 coil)
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI533-H4
Température nominale de l'amorceur	105°C
Valeur du condensateur	15 MFD
Numéro de catalogue du condensateur	7C150M33
Exigences relatives au condensateur	330V
Température nominale du condensateur	105°C
Diamètre du condensateur/ dimensions ovales	1,65 in
Hauteur du condensateur	3,75 in
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	2,12/1/0,85 A
Courant à l'entrée (départ)	0,75/0,4/0,35/0,3 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	0,45-0,7/0,25-0,4/0,22-0,35/0,2-0,3 A
Courant secondaire (court-circuit)	1,9-2,3 A
Déviation à débit réglé	10%
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0,90
Tension du circuit ouvert	240 V
Courant à l'entrée (nom.)	2,12/1/0,85 A A
Puissance d'entrée (nom.)	232 W
Puissance nominale de la lampe	200 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0,5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes


Core & Coil (71A) MH 175W - 450W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Valeur de fusible recommandée	6/4/3/3 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	215-265 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A/B/A/A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029B

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 200W M136 QUAD KIT
EAN/CUP - Produit	781087093474
Code de commande	193060
Local Code	193060
Numérateur - Quantité par emballage	1
Numérateur - Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700534409
Poids net (pièce)	3,870 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 200W M136 QUAD KI

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 200W M136 QUAD KIT	3,6 in	2,45 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

