



Postline (74P)

POSTLINE HID HPS BAL 100W S54 120V POSTLINE

Lantern-type, post-top fixtures mounted on slender poles often require ballasts which fit in the poles. Postline ballasts include a special, elongated core and coil ballast encased and potted in a high temperature resin (Class H, 180°C max.) in cylindrical housings of a diameter to accommodate being placed within a 3" or 4" diameter pole.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	S54
Type de lampe	HPS
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	R-HPF
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	74P8003
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.85 A
Courant à l'entrée (départ)	2.45 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	1.6-2.4 A
Courant secondaire (court-circuit)	2.90-4.30 A
Déviations à débit réglé	Within Trapezoid
Facteur de ballast (nom.)	1

Facteur de puissance (nom.)	0.95
Tension du circuit ouvert	120 V
Courant à l'entrée (nom.)	1.1 A A
Puissance d'entrée (nom.)	122 W
Puissance nominale de la lampe	100 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	5'
Valeur de fusible recommandée	7 A

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	74P
Dimensions du boîtier	17.6" x 2.55" x 2.55"

Postline (74P)

Approbation et utilisation


Test de tension du circuit ouvert (volts)	108-132 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	POSTLINE HID HPS BAL 100W S54 120V POSTLINE
-------------------------------	--

EAN/CUP – Produit	781087480038
Code de commande	194159
Local Code	194159
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700547109
Poids net (pièce)	3,706 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 100W S54 120V POSTLINE

Product	B3	C1
POSTLINE HID 74P8003011P	2,55 in	17,6 in

