



Indoor Enclosed (78E)

INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 1000W M47 480V ENCL

These units are designed for use indoors where the ballast must be mounted remotely from the luminaire. These ballasts are typically used in applications where the luminaire is mounted in an area with very high ambient temperatures. The ballast can be mounted remotely in a cooler location.

Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	M47	Tension du circuit ouvert	430 V
Type de lampe	1000W MH	Courant à l'entrée (nom.)	2.25 A A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	1080 W
Type de circuit	CWA	Puissance nominale de la lampe	1000 W
Type de ballast	Magnetic HID	Câblage	
Modèle de base	78E6542	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	No	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA	Type de câble	Stranded
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Rallumage automatique	No	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used
Fonctionnement et électricité		Valeur de fusible recommandée	6 A
Tension d'entrée	480 V	Mécanique et boîtier	
Fréquence d'entrée	60 Hz	Matériau du boîtier	Métal
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.2 A	Boîtier	IE
Courant à l'entrée (départ)	1.9 A	Dimensions du boîtier	14.44" x 5.75" x 7.69"
Courant à l'entrée (court-circuit)	1.4-2.1 A	Approbation et utilisation	
Courant secondaire (court-circuit)	5.2-6.4 A	Test de tension du circuit ouvert (volts)	385-475 V
Déviations à débit réglé	10%	Marques d'approbation	UL certificate RoHS Compliant
Facteur de ballast (nom.)	1		
Facteur de puissance (nom.)	0.90		

Indoor Enclosed (78E)


Mention de température	Max. ambient temperature 55°C
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit

Nom du produit de la commande	INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 1000W M47 480V ENCL
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087865422
Code de commande	194233
Local Code	194233
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700548009
Poids net (pièce)	0,010 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 1000W M47 480V ENCL

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1
INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 1000W M47 480V ENCL	14,4 in	13,4 in	12,7 in	12,1 in	7,7 in	3,3 in	5,8 in	0,4 in

