

Core & Coil (71A) MH ~LT~ 175W

Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Valeur de fusible recommandée	4/2/2 A


Approbation et utilisation

Test de tension du circuit ouvert (volts)	230-280 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A/A/A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 70W M98/143 120/277/347V C&C
EAN/CUP – Produit	781087047262
Code de commande	504944
Local Code	504944
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	913700571909
Poids net (pièce)	2,309 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 70W M98/143 120/277/347V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID 71A52A2500D	2,75 in	1,45 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

