


Core & Coil (71A) MH ~LT~ 175W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	10'
Valeur de fusible recommandée	10/4/3 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	235-290 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	E/E/E
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029E

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 150W M102/142 120/277/347V C&C
EAN/CUP – Produit	781087056462
Code de commande	399360
Local Code	399360
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	913700572509
Poids net (pièce)	3,380 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 150W M102/142 120/277/347V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 150W M102/142 120/277/347V C&C	3,87 in	2,25 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

