



Core & Coil (71A) MH ~GT~ 450W

CORE & COIL HID MH BAL 1500W M48 QUAD KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Code ANSI	M48	Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Type de lampe	1500W MH	Fréquence d'entrée	60 Hz
Nombre de lampes	1 pièce/unit	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	5.72/3.29/3.04/2.57 A
Type de circuit	CWA	Courant à l'entrée (départ)	10.8/6.13/5.42/4.72 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant à l'entrée (court-circuit)	9.1-13.6/5.22-7.83/4.56-6.84/3.96-5.95 V
Modèle de base	71A6772	Courant secondaire (court-circuit)	7.29-8.9 A
Dimension du centre	4 1/4 x 6 (2 Coil NB)	Déviation à débit réglé	12%
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de ballast (nom.)	1
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Température nominale de l'amorceur	NA	Tension du circuit ouvert	460 V
Valeur du condensateur	32 MFD	Courant à l'entrée (nom.)	13.4/7.8/6.8/5.9 A A
Numéro de catalogue du condensateur	MD3202100	Puissance d'entrée (nom.)	1610 W
Exigences relatives au condensateur	525V	Puissance nominale de la lampe	1500 W
Température nominale du condensateur	90°C		
Diamètre du condensateur/ dimensions ovales	2 in	Câblage	
Hauteur du condensateur	3,75 in	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Rallumage automatique	No	Longueur de câble par couleur	12"
		Type de câble	Stranded
		Configuration de câblage à distance permise	Yes


Core & Coil (71A) MH ~GT~ 450W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used
Valeur de fusible recommandée	30/25/20/15 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	414-506 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	G/E/E/G
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029G

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 1500W M48 QUAD KIT
EAN/CUP – Produit	78108767216
Code de commande	509240
Local Code	509240
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700574909
Poids net (pièce)	14,370 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 1500W M48 QUAD KIT

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 1500W M48 QUAD KIT	6,7 in	4,7 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

