



Outdoor Weatherproof (79W)

OUTDOOR WEATHERPROOF HID HPS BAL 400W S51 QUAD WP

Outdoor weatherproof ballasts are designed for remote mounting outdoors under all weather conditions. They may also be placed inside a pole base, but care must be taken to avoid areas prone to flood situations as they are not water submersable.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	S51
Type de lampe	HPS
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	79W8493
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	2/1.2/0.95/0.85 A
Courant à l'entrée (départ)	3.3/1.8/1.5/1.4 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	2.4-3.6/1.4-2.1/1.2-1.8/1.0-1.55 A
Courant secondaire (court-circuit)	6-7.4 A
Déviation à débit réglé	Within Trapezoid

Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	190 V
Courant à l'entrée (nom.)	3.8/2.2/1.9/1.7 A A
Puissance d'entrée (nom.)	464 W
Puissance nominale de la lampe	400 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	10"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	50'
Valeur de fusible recommandée	10/8/5/5 A

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	OW

Outdoor Weatherproof (79W)


Dimensions du boîtier	11.3" x 6.38" x 6.38"
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	170-210 V
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	Max. case temperature 90°C
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit

Nom du produit de la commande	OUTDOOR WEATHERPROOF HID HPS BAL 400W S51 QUAD WP
-------------------------------	--

EAN/CUP – Produit	781087984932
Code de commande	399410
Local Code	399410
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700584309
Poids net (pièce)	8,060 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 400W S51 QUAD WP

Product	B1	B2	B3	C1	C2
OUTDOOR WEATHERPROOF HID 79W8493001	7,3 in	6,4 in	1 in	11,3 in	1,9 in

