


# PHILIPS

## Lighting



## Standard

### STANDARD MAG BALLAST (1) 13W COMPACT(2-PIN) 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

#### Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	CFQ13W/GX23
Nombre de lampes	1 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	LC13TP
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %
Méthode d'amorçage	Preheat
Facteur de crête (nom.)	1,5
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0
Courant à l'entrée (départ)	1,5
Facteur de ballast (nom.)	0,93
Facteur de puissance (nom.)	0,49
Courant à l'entrée (nom.)	0,27 A
Puissance d'entrée (nom.)	16 W

Puissance nominale de la lampe	13 W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	30'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	-
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	-
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	C2
Dimensions du boîtier	1.06" x 1.59" x 1.81"

## Standard


Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit	
Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (1) 13W COMPACT(2-PIN) 120V

EAN/CUP – Produit	781087048184
Code de commande	503151
Local Code	503151
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913700590509
Poids net (pièce)	0,303 kg

## Schéma dimensionnel



MAG BALLAST (1) 13W COMPACT(2-PIN) 120V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
STANDARD MAG BALLAST (1) 13W COMPACT(2-PIN) 120V	3,06 in	2,75 in	1,81 in	1,59 in	0,19 in

