



# HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

## HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1-10 V) használ a TL5 HE/HO és TL5 Eco lámpákhoz

### Termék adatok


| Működtetés és elektronika                                     |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemeneti feszültség                                           | 220–240 V                                                                                                               |
| Hálózati frekvencia                                           | 50 to 60 Hz                                                                                                             |
| Bemeneti frekvencia                                           | 50–60 Hz                                                                                                                |
| Szivárgó földáram (maximum)                                   | 0,5 mA                                                                                                                  |
| Induló áramlökés szélessége                                   | 0,25 ms                                                                                                                 |
| Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)                        | 27 A                                                                                                                    |
| Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges) | 28                                                                                                                      |
| Kábelezés                                                     |                                                                                                                         |
| Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók                         | WAGO 251 univerz&#225;lis csatlakoz&#243; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) &#233;s k&#233;zibek&#246;t&#233;sre is] |
| Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók                         | WAGO 251 univerz&#225;lis csatlakoz&#243; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) &#233;s k&#233;zibek&#246;t&#233;sre is] |
| Hőmérséklet                                                   |                                                                                                                         |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                              | 10 és 50 °C között                                                                                                      |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vezérlőfelület                       | 1-10V                                           |
| Mechanika és tokozás                 |                                                 |
| Ház                                  | L 360x30x21                                     |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                                 |
| Por és víz elleni védelem kódja      | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]            |
| Energiahasznosítási index            | A1 BAT                                          |
| Biztonsági szabvány                  | IEC 61347-2-3                                   |
| Környezetvédelmi szabvány            | ISO 14001                                       |
| Jóváhagyási jelzések                 | CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány |
| Termékadatok                         |                                                 |
| A termék megrendelési neve           | HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz               |
| Teljes terméknév                     | HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz               |
| Full EOC                             | 871150091005930                                 |
| Rendelési kód                        | 91005930                                        |
| Cikkszám (12NC)                      | 913700608866                                    |
| Helyi kód                            | HFR154 TL5EII                                   |
| Számláló – mennyiség csomagonként    | 1                                               |

## HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500910059 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500910073 |

### Méretezett rajza



| Product                           | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

