



# HF-Regulator II 1-10V PL-L

## HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1-10 V) för PL-L-lampor

### Produktdata

| Drift och elektricitet                                 |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ingångsspänning                                        | 220-240 V   |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                                        | 50-60 Hz    |
| Jordläckström (max)                                    | 0,5 mA      |
| Ingående ström, bredd                                  | 0,40 ms     |
| Startströmstopp (max)                                  | 45 A        |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) | 12          |

| Kabalage                          |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopplingstypens ingångsterminaler | WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning] |
| Kopplingstypens utgångsterminal   | WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning] |

| Temperatur           |                  |
|----------------------|------------------|
| Omgivningstemperatur | 10 °C till 50 °C |

| Styrenheter och dimring |       |
|-------------------------|-------|
| Styrgränssnitt          | 1-10V |


| Mekanik och armaturhus |             |
|------------------------|-------------|
| Armaturhus             | L 360x30x21 |

| Användning och godkännande |                  |
|----------------------------|------------------|
| Kod för kapslingsklass     | IP20 [Petsyddad] |
| Energieffektivitetsindex   | A1 BAT           |
| Säkerhetsstandard          | IEC 61347-2-3    |
| Miljöstandard              | ISO 14001        |
| Godkännandemärkningar      | CE-märkning      |

| Produktdata                               |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz |
| Fullständigt produktnamn                  | HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                                  | 871150091011030                        |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7981031                                |
| Beställningsnummer                        | 91011030                               |
| Materialnummer (12NC)                     | 913700609066                           |
| Lokal kod                                 | 7981031                                |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                      |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500910110                          |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12                                     |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500910127                          |

# HF-Regulator II 1-10V PL-L

## Måttskiss



| Product                                | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

