

PHILIPS

Lighting



# PL-L 燈管用 HF-Regulator II 高頻安定器

## HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

高頻電子式安定器，外型採平面設計，重量輕巧，採用 1-10V 協定，適用於 PL-L 螢光燈管


### 产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
接地外洩電流 (最大)	0.5 mA
浪湧電流寬度	0.40 ms
浪湧電流尖峰值 (最大值)	45 A
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範) 12	
配線	
連接器類型輸入端子	WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線]
連接器類型輸出端子	WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線]
溫度	
環境溫度範圍	10 °C 至 50 °C
控制與調光	
控制介面	1-10V
機械與外罩	
外罩	L 360x30x21

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
能源效益指數	A1 BAT
安全標準	IEC 61347-2-3
環保標準	ISO 14001
核准標記	CE 標誌
產品資料	
下訂產品名稱	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
完整產品名稱	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
完整產品代碼	871150091011030
訂單代碼	913700609066
材質 Nr. (12NC)	913700609066
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500910110
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8711500910127

## PL-L 燈管用 HF-Regulator II 高頻安定器

### 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

