




HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1-10 V) használ a TL5 HE/HO és TL5 Eco lámpákhoz

Termék adatok


Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,15 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	40 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, 9 B típus) (névleges)	
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzálís csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzálís csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	–20 és 50 °C között

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	1-10V
Mechanika és tokozás	
Ház	L 425x30x21
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A1 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091065330
Rendelési kód	91065330
Cikkszám (12NC)	913700609166
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500910653

HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500910660

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

