



HF-Regulator II 1-10V TL-D

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL-D-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28

Kabalage

Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]

Temperatur

Omgivningstemperatur	10 °C till 50 °C
----------------------	------------------

Styrenheter och dimring

Styrgränssnitt	1-10V
----------------	-------


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata

Beställningsproduktnamn	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091013430
Beskrivning av lokal kod	7981014
Beställningsnummer	91013430
Materialnummer (12NC)	913700609266
Lokal kod	7981014
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500910134
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500910141

HF-Regulator II 1-10V TL-D

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

