



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Denne intelligente højfrekvente forkobling med elektronisk dæmpning, anvender DALI eller "tryk og dæmp"-trykknapsprotokollen til lysstofrør. Den lever op til A1BAT-kravene og dermed de fremtidige lovkrav. Med en specialkommando kan du få information om systemets strømforbrug, og med en anden kommando kan du få oplyst, hvilket wattforbrug de tilsluttede lyskilder har. Der kan opnås yderligere energibesparelser ved brug sammen med lysstyringssystemer. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Startstrømspids (maks.)	35 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	9


Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	15 °C til 50 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

T-kappe, levetid (maks.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	TD
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 425x30x21
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A1
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	EMC CE-mærkning ENEC-certifikat CCC-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Det fulde produktnavn	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Beskrivelse af lokal kode	2049050543
Ordrekode	91067730
Materialenr. (12NC)	913700609666
Lokal ordrekode	2049050543
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500910677
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500910691

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

