



HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L - lamput

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Tämä älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen käyttää DALI-käyttöliittymää tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa loisteputkilampuille. Se ennakoii tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Erityiskomennolla voit noutaa järjestelmän verkkovirtakulutustiedot ja toisella komennolla kysyä, minkä tehoinen lamppu on käytössä. Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan saavuttaa lisäenergiesäästöjä. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) 9	
Tulojännite	220–240 V	(nim.)	
Viivatiheys	50 to 60 Hz		
Syöttötaajuus	50–60 Hz		
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA		
Syttymisvirran leveys	0,35 ms		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	35 A		
Johdotus		Tuloliitäntöjen liittintyyppi	
		WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	

HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	15...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	TD
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 425x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1

Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	EMC CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Koko tuotenimi	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Tilauskoodi	91067730
Tuotekoodi (12NC)	913700609666
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500910677
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500910691

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

