



HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för dimning av lysrör. Förekommer kommande lagstiftning om efterlevnad av A1BAT-krav. Med ett specialkommando kan du hämta information om systemets energiförbrukning och med ett annat kommando kan du kontrollera vilken lampeffekt som är ansluten. I kombination med styrenheter kan ytterligare energibesparingar uppnås.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	35 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
9	


Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	15 till 50 °C
T-Case, livslängd (max)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

T-Case max. (max)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	TD
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 425x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	EMC CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Beskrivning av lokal kod	7981157
Beställningsnummer	91067730
Materialnummer (12NC)	913700609666
Lokal kod	7981157
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500910677
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500910691

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

